

**ER-hylschuckar Form AD, BT 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	302767 40
GTIN	4062406230074
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft blåstrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.**
- **Högklassig precisionsspännmutter.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HPC

spännvidd: 3 - 26 mm

utkragningslängd A-mått: 100 mm

Utvändig-Ø D: 63 mm

Reserv ER-spännmutter: 40

ER-chucknyckel: 40

Teknisk beskrivning

ER-chucknyckel	40
spännvidd	3 - 26 mm
Reserv ER-spännmutter	40
utkragningenslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	63 mm
fäste	BT 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
--------------------------------------	-----------