



ER-hylschuckar Form AD, BT 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 25



Beställningsdata

Ordernummer	302767 25
GTIN	4062406230050
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft blåstrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.**
- **Högklassig precisionsspännmutter.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HPC

spännvidd: 1 - 16 mm

utkragningslängd A-mått: 100 mm

Utvändig-Ø D: 42 mm

Reserv ER-spännmutter: 25

ER-chucknyckel: 25

Teknisk beskrivning

Reserv ER-spännmutter	25
Utvändig-Ø D	42 mm
ER-chucknyckel	25
utkragningenslängd A-mått	100 mm
spännvidd	1 - 16 mm
Spännhylsa D ₁	1-16 mm
fäste	BT 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25	309680 25
--------------------------------------	-----------