

**ER-hylschuckar Form AD, BT 50 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	302827 32
GTIN	4062406230104
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft blåstrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.**
- **Högklassig precisionsspännmutter.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Teknisk beskrivning

ER-chucknyckel	32
Utvändig-Ø D	50 mm
Reserv ER-spännmutter	32
spännvidd	2 - 20 mm

utkragningslängd A-mått	100 mm
Spännhylsa D ₁	2-20 mm
fäste	BT 50 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 32	309680 32
--------------------------------------	-----------