

**ER-hylschuckar Form AD, BT 50 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	302827 40
GTIN	4062406230319
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft blåstrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.**
- **Högklassig precisionsspännmutter.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive ER-hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**OBS!:**

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	63 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
ER-chucknyckel	40
spännvidd	3 - 26 mm

Reserv ER-spännmutter	40
Spännhylsa D <sub>1</sub>	3-26 mm
fäste	BT 50 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Spänntångchuck

---

## Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
--------------------------------------	-----------