



Weldonhållare Form AD, BT 40 A = 100, Spännhylsa D1: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	302617 12
GTIN	4062406230357
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	42 mm
Reservspännskruv nr 309900	12
Spännhylsa D ₁	12 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
fäste	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 12 mm	309900 12
---	-----------