

PRYOR**Sifferstämpelsats, 10 delar Dotstress 0 – 9, typhöjd: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085425 4
GTIN	5022044146280
Artikelklass	08W

Beskrivning**Utförande:**

Low stress Dotstress handslagstämpel punktförsedd med radiegravyr (halvcirkelform), vilket belastar materialets yta mindre vid prägling.

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffr, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

Teknisk beskrivning

skafttjocklek	9,5
---------------	-----

totallängd	70 mm
Produktslag	Handslagstämpel

Tillbehör

Slagstämplars hållare Typ GRIP	085475 GRIP
--------------------------------	-------------