

PRYOR

Bokstavsstämpelsats, 26 delar Dotstress A – Z, typhöjd: 4mm



Beställningsdata

Ordernummer	085442 4
GTIN	5022044146297
Artikelklass	08W

Beskrivning

Utförande:

Low stress Dotstress handslagstämpel punktförsedd med radiegravyr (halvcirkelform), vilket belastar materialets yta mindre vid prägling.

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade.

Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbetssäkerhet. Förpackade i plastlåda.

Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

Teknisk beskrivning

totallängd	70 mm
skafttjocklek	9,5

Produktslag

Handslagstempel

Tillbehör

Slagstämpelar hållare Typ GRIP

085475 GRIP