



Automatiksveatsmask 3M™ Speedglas™ 9100X, Färg: BLACK



Beställningsdata

Ordernummer	097912 BLACK
GTIN	4046719186792
Artikelklass	040

Beskrivning

Utförande:

Automatsveatsarmask med utomordentliga optiska egenskaper, ger **tillförlitligt skydd mot strålar**, värme och gnistor och samtidigt **exakt sikt** mot arbetsstycket. Behagligt arbete genom den **förvrängningsfria sikten** och den **likformiga mörkningen**. För olika sveatsarbeten kan man välja mellan **sju mörka steg** vilket förhindrar överansträngning och höjer arbetskvaliteten. Alla skyddsklasser kan ställas in fast, t.ex. ljussteg 3 för slipningsarbeten. Den **patenterade huvudremmen** ger bättre bärkomfort också med uppfälld mask. Genom den snäva dragningen längs huvudet placeras tyngdpunkten optimalt vid uppfällningen. **Mörka skyddssteg:** 5, 8, 9 – 13. **Ljussteg:** 3. Med 3 V litiumbatteri (livslängd 2 500 timmar) **Synfält, sveatsfilter:** 54 × 107 mm.

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Kopplingstid från ljus till mörk: 0,1 ms

Kopplingstid från mörk till ljus: 40 - 1300 ms

Klassificering enligt EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Teknisk beskrivning

Klassificering enligt EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Kopplingstid från ljus till mörk	0,1 ms

Kopplingstid från mörk till ljus	40 - 1300 ms
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Svetsmask