

**NOVUS**<sup>®</sup>**Sladdlös häftmaskin, Tillverkarens beteckning: J214EA****Beställningsdata**

Ordernummer	078409 J214EA
GTIN	4009729053683
Artikelklass	07E

**Beskrivning****Utförande:**

Användarvänlig och ergonomisk proffshäftapparat för exakt indrivning av fin- och plantrådsklammer samt spik.

- **Laddsystem på undersidan för problemfri påfyllning.**
- **Distansanslag för parallell häftning.**
- **Slagkraftsinställning.**
- **Patenterad säkerhetsspärr.**
- **God åtkomlighet även i trånga utrymmen.**
- **Klammerfönster för laddningsövervakning.**

**Smidig sladdlös häftpistol** med Soft-Touch-greppyta. Frisäkring för ökad säkerhet. LED-lampa för upplysning av arbetsplatsen.

**leveransinnehåll:**

Inklusive litiumjonbatteri, laddare och transportväska.

**OBS!:**

Passande reservbatterier hittar du under nr 078408.

**Teknisk beskrivning**

maximalt indrivningsdjup klammer	14 mm
----------------------------------	-------

tillverkarens beteckning	J-214
passande klammertyp	E, A
vikt	2,7 kg
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Häftapparater och -pistoler

## Tillbehör

Sats med plantrådsklammer 1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 14 mm	078418 14
Spiksats 1000 resp 2600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 14 mm	078419 14
Sats med fintrådsklammer 5000 delar maximalt indrivningsdjup klammer 8 mm	078417 8
Sats med fintrådsklammer 5000 delar maximalt indrivningsdjup klammer 10 mm	078417 10
Sats med fintrådsklammer 5000 delar maximalt indrivningsdjup klammer 6 mm	078417 6
Sats med fintrådsklammer 5000 delar maximalt indrivningsdjup klammer 14 mm	078417 14
Litiumjonbatteri Typ N1,3	078408 N1,3