



## Sladdlös slitsplåtsax, Typ: 7130036



### Beställningsdata

Ordernummer	078100 7130036
GTIN	
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

Sladdlös slitsplåtsax för mobilt arbete.

#### Slitsplåtsax.

- Spånfritt och rent snitt.
- Öppet skärhuvud för perfekt sikt över snittlinjen.
- QuickIN snabbväxlingsystem för snabbt skärbyte utan nyckel och injustering.

#### leveransinnehåll:

Inklusive väska **utan** batteri och **utan** laddare.

#### OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073832 och nr 073845.

### Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
minsta kurvradie	90 mm
förpackning	Transportväska
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
slaghast.	3500 min <sup>-1</sup>
tillverkarens beteckning	ABSS 18 1.6E

maximal materialtjocklek stål 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Batterispänning	18 V
skärhastighet	5 - 8 m/min
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Skärbredd	5 mm
vikt	1,9 kg
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Plåtsax

## Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073835 FE18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073837 FE18