

**PRYOR****Sifferstämpelsats, 10 delar Spegelskrift 0–9, typhöjd: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085420 2
GTIN	5022044005983
Artikelklass	08W

**Beskrivning****Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

**Högeffektiv precisionsstämpel**, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

**Spegelskrift**, dvs. det stämplade tecknet avbildas omvänt i arbetsstycket (för formtillverkning).

**Användningsdata:**

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservdel:**

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

**OBS!:**

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplarna av alla slag, t.ex. stämplarna med logotyper enligt förlaga.

**Teknisk beskrivning**

skafttjocklek	6,35
typhöjd	2 mm

totallängd	63,5 mm
Produktslag	Handslagstämpel

---

## Tillbehör

Slagstämplars hållare Typ GRIP	085475 GRIP
--------------------------------	-------------