

Mahr**Digitalt skjutmått med spetsiga mätskänklar och runt djupmått, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412773 150
GTIN	4059192057206
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat trådlöst datagränssnitt i-wi. Resistent mot damm och fukt. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Drifttid cirka 3 år.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

i-wi radiomottagare nr 498912.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,0005 tum
felgräns	0,03 mm
avläsning	0,01 mm
skänkellängd	40 mm
Djupmått	Ø 1,6
mätområde	150 mm

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivna
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	Verkstadsnorm
Alla delar	Härdad
Material	Rostfritt stål, INOX
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
förpackning	Stabil box
Kalibrering	A1
Mätteknik	digital
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032