

KÄRCHER**Industridammsugare, tillverkarens beteckning: IVR-L100DP****Beställningsdata**

Ordernummer	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Artikelklass	07D

Beskrivning**Utförande:**

Industridammsugare lämplig för uppsugning och avskiljning av **kylmedel, smörjemulsioner, vatten eller olja med fasta material (t.ex. metallspån)**.

- **Kompakt konstruktion och robust material för bästa rulleegenskaper.**
- **Högsta flexibilitet och lång hållbarhet med oljebeständig nätkabel.**
- **Sugdriften sker via en slanganslutning på sughuvudet som är vridbar 360°.**

2-motorig 2,4 kW industridammsugare med **lutningsbart rullstativ, behållare på 100 liter i rostfritt stål samt inbyggd fatpump** för smidig och fullständig tömning.

leveransinnehåll:

Med tippchassi och tömnings slang med nivåindikering. **Utan tillbehör. Passande tillbehör finns under nr 078524, 078529 och 078533.**

OBS!:

Ett utförande med 100 liters behållare av rostfritt stål finns under nr 078522 str. IVR-L100DP i vår e-butik.

Teknisk beskrivning

bullernivå	76 dB(A)
------------	----------

kabellängd	6 m
tillverkarens beteckning	IVR-L 100/24-2 Tc M
Bredd	620 mm
nominell anslutningsvidd	DN50 mm
antal turbiner	2
Längd	740 mm
effektförbrukning	2400 W
luftvolymström	118 l/s
vikt	59 kg
behållarvolym	100 l
vakuum	230 mbar
dammklass – dammsugare	L
höjd	1180 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

Tillbehör

Sugsortiment för spån och vätskor nominell anslutningsvidd DN50	078529 DN50
Fin nylonduk för spånkorg 40 liter. Passar till dammsugartyp IVR-L100	072806 IVR-L100
Spånkorg för industridammsugare Volym 40 l	078524 40