

 steinel**Varmluftpistol, Typ: 351601****Beställningsdata**

Ordernummer	078321 351601
GTIN	4007841351601
Artikelklass	07E

**Beskrivning****Utförande:**

**Högklassig varmluftpistol HG 2520 EKF med pistolform** för professionella tillämpningar med transportväska. Elektroniskt reglerad med steglös luftflödesreglering.

- **Enkelt utbytbar anslutningskabel.**
- **Keramikvärmeelement, utbytbar, cirka 800 timmars livslängd.**
- **Luftryck upp till 4000 Pa.**
- **Temperaturinställning från 50 till 700 °C med styrspak.**
- **Luftmängdreglering från 150 till 500 l/min.**
- **Återstartspärr.**
- **Avsvalningssteg.**
- **LCD-display och restvärmeindikering.**

**Användningsdata:**

För svetsning och formning av plast, för krympning, färgborttagning, lödning, torkning, upptining.

**Teknisk beskrivning**

vikt	840 g
luftvolymström	150 - 500 l/min

tillverkarens beteckning	HG 2520 EKF
lufttemperatur	50 - 700 °C
effektförbrukning	2300 W
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Varmluftpistol

---

## Tillbehör

Temperaturskanner HG Scan PRO Typ 007690	078325 007690
Temperaturskanner HG Scan PRO Typ 007553	078325 007553
Temperaturskanner HL Scan Typ 014919	078326 014919