

## PRYOR

### Bokstavsstämpelsats, 27 delar Normalskrift A-Z, &, typhöjd: 6mm



#### Beställningsdata

Ordernummer	085430 6
GTIN	5022044003408
Artikelklass	08W

#### Beskrivning

##### Utförande:

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

**Högeffektiv precisionsstämpel**, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

**Normalskrift**, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

##### Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

##### Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

##### OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

#### Teknisk beskrivning

typhöjd	6 mm
skafttjocklek	9,5
totallängd	70 mm

Produktslag

Handslagstämpel

**Tillbehör**Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
6/E mm

085431 6/E

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
6/F mm

085431 6/F

Slagstämplar hållare Typ GRIP

085475 GRIP

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
6/Y mm

085431 6/Y

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
6/R mm

085431 6/R

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
6/T mm

085431 6/T

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
6/K mm

085431 6/K

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
6/M mm

085431 6/M

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
6/U mm

085431 6/U

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
6/V mm

085431 6/V

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
6/I mm

085431 6/I

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
6/J mm

085431 6/J

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
6/S mm

085431 6/S

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
6/W mm

085431 6/W

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
6/O mm

085431 6/O

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 6/A mm	085431 6/A
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 6/X mm	085431 6/X
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 6/& mm	085431 6/&
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 6/N mm	085431 6/N
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 6/H mm	085431 6/H
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 6/L mm	085431 6/L
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 6/D mm	085431 6/D
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 6/Z mm	085431 6/Z
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 6/B mm	085431 6/B
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 6/Q mm	085431 6/Q
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 6/G mm	085431 6/G
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 6/P mm	085431 6/P
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 6/C mm	085431 6/C