

Mitutoyo**Skjutmått, mätområde: 200mm**

Beställningsdata

Ordernummer	412101 200
GTIN	4946368110189
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Bländfritt mattförkromade avläsningsdelar.

Fingraderad, kontrastrik skala.

Finläppade mätytor.

Låsskruv upptill.

Finslipade mätytor.

Specialtillbehör:

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Teknisk beskrivning

gradering	1/128 tum
Kalibrering	A1
gradering	1/20 mm
avläsning	0,05 mm
mätområde	200 mm
skänkellängd	50 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
förpackning	Etui
Längd korpetsar	20,5 mm
Norm	ISO 13385

vikt	180 g
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,4
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Förkromad skala	ja
Låsning	Låsskruv upptill
styrning	Förhöjda gejder
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Hållare för djupmått, metall med 2 skruvar	412120
--	--------