

**Mitutoyo****Skjutmått, mätområde: 300mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	412101 300
GTIN	4946368110196
Artikelklass	44A

## Beskrivning

**Utförande:**

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Fingraderad, kontrastrik skala.

Finläppade mätytor.

Låsskruv upptill.

Finslipade mätytor.

**Specialtillbehör:**

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

## Teknisk beskrivning

Längd korpetsar	22 mm
mätområde	300 mm
förpackning	Etui
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
gradering	1/20 mm
gradering	1/128 tum
Kalibrering	A1
avläsning	0,05 mm
skänkellängd	64 mm
Norm	ISO 13385

vikt	355 g
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,4
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,08 mm
Förkromad skala	ja
Låsning	Låsskruv upptill
styrning	Förhöjda gejder
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300

## Tillbehör

Hållare för djupmått, metall med 2 skruvar	412120
Plastbox Typ MS300	412470 MS300