

**Mitutoyo****Digitalt skjutmått IP67, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412623 150
GTIN	4946368693927
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Elektroniskt skjutmått med Absolut-elektronik och stor lättavläst display. Okänsligt mot vatten, olja och damm. Genom den låga energiförbrukningen 18000 timmars kontinuerlig drift med ett batteri (storlek 300: 5000 timmar). Instrumentet startar automatiskt vid manövrering och stängs av automatiskt efter cirka 20 minuter om det inte har använts.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Teknisk beskrivning**

Kalibrering	A1
Djupmått finns	ja
avläsning	0,01 mm
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,4
drifttid	15 000 h
Norm	ISO 13385
skänkellängd	40 mm
mätområde	0 - 150 mm
Automatisk fråkoppling	ja

Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkks-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Hållare för djupmått, metall med 2 skruvar	412120