

Mitutoyo**Digitalt skjutmått IP67 med datautgång, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412628 150
GTIN	4946368693941
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Elektroniskt skjutmått med Absolut-elektronik och stor lättavläst display. Okänsligt mot vatten, olja och damm. Genom den låga energiförbrukningen 18000 timmars kontinuerlig drift med ett batteri (storlek 300: 5000 timmar). Instrumentet startar automatiskt vid manövrering och stängs av automatiskt efter cirka 20 minuter om det inte har använts.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Anslutningskabel (förskruvbar) nr 497085.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 150 mm
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,4
Automatisk fränkoppling	ja
avläsning	0,01 mm
skänkellängd	40 mm
Djupmått finns	ja
drifttid	15 000 h

Kalibrering	A1
Norm	ISO 13385
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497085 D2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497085 D1
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497085 USB2
Sändare Typ S11E	498966 S11E

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Hållare för djupmått, metall med 2 skruvar	412120