

**Mitutoyo****Digitalt skjutmått IP67 med datautgång, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412628 200
GTIN	4946368694009
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Elektroniskt skjutmått med Absolut-elektronik och stor lättavläst display. Okänsligt mot vatten, olja och damm. Genom den låga energiförbrukningen 18000 timmars kontinuerlig drift med ett batteri (storlek 300: 5000 timmar). Instrumentet startar automatiskt vid manövrering och stängs av automatiskt efter cirka 20 minuter om det inte har använts.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Specialtillbehör:**

Anslutningskabel (förskruvbar) nr 497085.

**Teknisk beskrivning**

Norm	ISO 13385
drifttid	15 000 h
mätområde	0 - 200 mm
skänkellängd	50 mm
Automatisk frånkoppling	ja
avläsning	0,01 mm
Djupmått finns	ja

Djupmått	med hörn 3,7 × 1,4
Kalibrering	A1
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivna
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

## Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497085 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497085 D2
Hållare för djupmått, metall med 2 skruvar	412120
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497085 D1
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965

Sändare Typ S11E	498966 S11E
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975