

JEPSON POWER**HM-cirkelsågblad för rostfritt stål Ø 355×25,4 mm, för INOX, Antal tänder: 90****Beställningsdata**

Ordernummer	078236 90
GTIN	4260052463895
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Hårdmetallbelagt cirkelsågblad för exakta snitt.

- **Arbets säkerhet: Tunnväggig, vibrationsnål, bullerdämpad.**
- **Mycket lång användningstid.**
- **Höga skärkvaliteter.**
- **Kan efterskärpas fem gånger.**
- **Universellt användbar för stål, plast och icke järnmetaller (inte nr 078236).**

Speciellt för rostfritt stål, belagd.

OBS!:

Fler specialsågblad t.ex. för aluminium och rostfritt stål kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal tänder	90
sågbredd B	2 mm
tandantalet optimerat för	materialtjocklek upp till 2,5 mm
passar för	078231 storlek 9435

lämpligt för material

för INOX

Produktslag

Cirkelsågblad