



Vinkelslipmaskiner, Typ: 72217360



Beställningsdata

Ordernummer	077102 72217360
GTIN	4014586875033
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Lätt och högeffektiv **115 mm enhandsvinkelslip** i **kompakt och smidigt format**, växelhuvud vridbart i intervall om 90°90°, snabbjustering av skyddskåpan, M14 slippindelgänga. Robust **800 W** motor, växelhus helt i metall, spindellåsning, återstartspärr.

leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, fastspänningssats och sidohandtag.

tillverkarens beteckning: WSG 8-115

effektförbrukning: 800 W

varvtalsområde: 11000 min⁻¹

maximal skiv-Ø: 115 mm

maximalt kapdjup: 34 mm

vikt: 2 kg

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	800 W
vikt	2 kg
maximal skiv-Ø	115 mm
tillverkarens beteckning	WSG 8-115

maximalt kapdjup	34 mm
Återstartspärr	ja
maximala vibrationer enligt EN	5 m/s ²
varvtalsområde	11000 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Vinkelslipmaskiner