



## Vinkelslipmaskin GWS, Typ: 7-125



### Beställningsdata

Ordernummer	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Artikelklass	03C

### Beskrivning

#### Utförande:

**Manuell kompaktvinkelslip** med smalt grepp.

- **720-Watt-motor** med en vikt på endast **1,9 kg**, optimerade luftinsläpp (direktkylning) för ökad livslängd, återstartspärr.
- **Minsta greppet (176 mm)** jämfört med övriga vinkelslipar i samma effektklass, plant växelhhus möjliggör arbete i trånga utrymmen.

#### leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningsatts, sidohandtag.

### Teknisk beskrivning

effektförbrukning	720 W
tillverkarens beteckning	GWS 7-125
anmärkning	Smalt grepp
maximala vibrationer enligt EN	6,5 m/s <sup>2</sup>
Återstartspärr	ja
vikt	1,9 kg
maximal skiv-Ø	125 mm
maximalt kapdjup	34 mm

varvtalsområde	11000 min <sup>-1</sup>
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Vinkelslipmaskiner