

AEG

Kompaktvinkelslipmaskin, Typ: WS10-125S



Beställningsdata

Ordernummer	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

AEG – kompakt vinkelslipmaskin Ø 125 mm. Kraftfulla och ergonomiska **vinkelslipar** i slankt, kompakt utförande.

- **Säkerhetsspindellåsning.**
- **4 m nätkabel.**
- **Dammskyddade lager och strömbrytare.**
- **Växelhuset kan vridas i 90°-steg, för vänster- och högerhänt hantering.**
- **Återstartspärr.**

Enhandsvinkelslip 1000 W/Ø 125 mm.

leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, fastspänningsmutter.

OBS!:

Alla kompakta vinkelslipmaskiner med låsbar strömbrytare saknardödsmansgrepp.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	1000 W
vikt	2,4 kg
maximalt kapdjup	32 mm
Dödman koppling	nej

maximal skiv-Ø	125 mm
Återstartspärr	ja
maximala vibrationer enligt EN	6 m/s ²
tillverkarens beteckning	WS10-125S
anmärkning	M14
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	11500 min ⁻¹
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

Skyddskåpa till WS9-125 Typ GUARD-125	077122 GUARD-125
---------------------------------------	------------------