

AEG

Kompaktvinkelslipmaskin, Typ: WS13125SXE



Beställningsdata

Ordernummer	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

AEG – kompakt vinkelslipmaskin Ø 125 mm. Kraftfulla och ergonomiska **vinkelslipar** i slankt, kompakt utförande.

- **Säkerhetsspindellåsning.**
- **4 m nätkabel.**
- **Dammskyddade lager och strömbrytare.**
- **Växelhuset kan vridas i 90°-steg, för vänster- och högerhänt hantering.**
- **Återstartspärr.**

Enhandsvinkelslip på 1300 W/Ø 125 mm med konstantelektronik, tomgångsvarvtalsbegränsning och överlastskydd. **FIXTEC** spännmutter medföljer.

leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, fastspänningsmutter.

OBS!:

Alla kompakta vinkelslipmaskiner med låsbar strömbrytare saknardödmansgrepp.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	7,5 m/s ²
vikt	2,4 kg
maximal skiv-Ø	125 mm

anmärkning	M14, FIXTEC
maximalt kapdjup	32 mm
tillverkarens beteckning	WS13125SXE
Återstartspärr	ja
Dödmanskoppling	nej
effektförbrukning	1300 W
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	2600 - 11000 min ⁻¹
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

Skyddskåpa till WS9-125 Typ GUARD-125	077122 GUARD-125
---------------------------------------	------------------