

**FLEX****Satineringsmaskin TRINOX FLEX, Typ: BSE14-3****Beställningsdata**

Ordernummer	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Artikelklass	03S

**Beskrivning****Utförande:****Kraftfull satineringsmaskin TRINOFLEX BSE 14-3 100 med konstantelektronik.**

- **Varvtalsförval och konstant varvtal med varvräknare.**
- **Mjukstart, överlastskydd och återstartspärr efter elavbrott.**
- **Heljuten elektronikmodul förhindrar skador till följd av damm.**

**Användningsdata:**

För satinering, polering, borstning, glättning, rostborttagning och avgradning.

**leveransinnehåll:**

Satineringsmaskin BSE14-3 100, 1 siptillsats satinering BS100.

tillverkarens beteckning: BSE 14-3 100

effektförbrukning: 1400 W

varvtalsområde: 1000 - 3500 min<sup>-1</sup>

verktygsfäste: 19

polerverktygets längd: 100 mm

maximal polerverktygs-Ø: 125 mm

**Teknisk beskrivning**

verktygsfäste	19
tillverkarens beteckning	BSE 14-3 100
varvtalsområde	1000 - 3500 min <sup>-1</sup>

maximala vibrationer enligt EN	0 m/s <sup>2</sup>
polerverktygets längd	100 mm
effektförbrukning	1400 W
maximal polerverktygs-Ø	125 mm
vikt	2,9 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Satineringsmaskin

## Tillbehör

Minislipband Ø 100 × 100 mm Kornstorlek 180	568538 180
Minislipband Ø 100 × 100 mm Kornstorlek 120	568538 120
Fästvals Ø 100 × 100 mm Typ AIR	568577 AIR
Minislipband Ø 100 × 100 mm Kornstorlek 280	568535 280
Minislipband Ø 100 × 100 mm Motsvarande kornstorlek 280	568558 280
Minislipband Ø 100 × 100 mm Kornstorlek 80	568535 80
Minislipband Ø 100 × 100 mm Motsvarande kornstorlek 180	568558 180
Minislipband Ø 100 × 100 mm Kornstorlek 240	568538 240
Minislipband Ø 100 × 100 mm Kornstorlek 120	568532 120
Minislipband Ø 100 × 100 mm Kornstorlek 40	568532 40
Minislipband Ø 100 × 100 mm Kornstorlek 280	568538 280
Minislipband Ø 100 × 100 mm Kornstorlek 600	568538 600
Minislipband Ø 100 × 100 mm Kornstorlek 80	568532 80
Minislipband Ø 100 × 100 mm Motsvarande kornstorlek 100	568558 100
Minislipband Ø 100 × 100 mm Kornstorlek 120	568535 120
Minislipband Ø 100 × 100 mm Kornstorlek 60	568532 60