



Avgradnings- och fasningsmaskin, Typ: EKF452



Beställningsdata

Ordernummer	078121 EKF452
GTIN	4250187507267
Artikelklass	07E

Beskrivning

Utförande:

Fasningsmaskin med mjukstart och termosäkring i kompakt utförande för bearbetning av raka kanter, invändiga och utvändiga radier samt hål från Ø 22 mm. Finjusteringen möjliggör lätt avfasning och avgradning men också bred fasning. Med förbättrat fråshuvud för lägre skärkrafter. radie R 2,5 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive fräs, 3 HM-vändskär, spånsamlare nr 084520 och transportväska.

OBS!:

Styrrullen kräver minst 2 mm kanthöjd på arbetsstycket.

Teknisk beskrivning

nätspänning	230 V
effektförbrukning	1500 W
Längd	310 mm
tillverkarens beteckning	EKF452

Bredd	138 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
vikt	4 kg
höjd	295 mm
Radie	2,5 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Avgradnings- och fasningsmaskin

Tillbehör

HM-vändskärssats, 3 delar, SHM 202 för stål radie 2,5 mm Typ SHM202	078131 SHM202
Vändskärsskruv för EKF-vändskär Utförande SCREW	078127 SCREW
Fräsverktyg3 skär Typ ZFR452	078133 ZFR452