



Radio, batteri/nät, Typ: M18JSR



Beställningsdata

Ordernummer	073960 M18JSR
GTIN	4002395167753
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Robust, stänkvattenskyddad (IP54) byggradio för nät- och batteridrift.

- **USB-anslutning för laddning av mobila apparater.**
- **AUX-ingång för anslutning av externa audiouppspelingsapparater.**
- **LCD-digitalklocka inkl. batterier.**
- **Drivs med Milwaukee-batterier 18 V eller med 220-240 V växelspanning.**

Kraftfull ljudanläggning med AM/FM-mottagare.

- **Två högtalare med passivmembran alstrar ett högt och tydligt sound med mättad bas.**
- **Digital tuner med 10 minnesplatser.**
- **Robust design som skyddar radion mot vattenstänk och damm på byggsplatsen.**
- **Fack för säker förvaring av MP3-spelare.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel, 2 buffertbatterier, AUX-anslutningskabel, utan batterier.

Teknisk beskrivning

datautgång	USB-gränssnitt
------------	----------------

tillverkarens beteckning	M18JSR-0
höjd	200 mm
Längd	400 mm
Bredd	400 mm
Batterispänning	18 V
vikt	5 kg
Antal ingående batterier	0
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Nätdriven
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Produktslag	Radio

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC