



Radio, batteri/nät, Typ: M18JSRDAB



Beställningsdata

| | |
|--------------|------------------|
| Ordernummer | 073960 M18JSRDAB |
| GTIN | 4002395167760 |
| Artikelklass | 03L |

Beskrivning

Utförande:

Robust, stänkvattenskyddad (IP54) byggradio för nät- och batteridrift.

- **USB-anslutning för laddning av mobila apparater.**
- **AUX-ingång för anslutning av externa audiouppspelingsapparater.**
- **LCD-digitalklocka inkl. batterier.**
- **Drivs med Milwaukee-batterier 18 V eller med 220-240 V växelspanning.**

Avancerat ljudsystem med digitalradion DAB+ och FM-mottagare.

- **Två högtalare med passivmembran alstrar ett högt och tydligt sound med mättad bas.**
- **Digital tuner med 10 minnesplatser.**
- **Robust design som skyddar radion mot vattenstänk och damm på byggsplatsen.**
- **Fack för säker förvaring av MP3-spelare.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel, 2 buffertbatterier, AUX-anslutningskabel, utan batterier.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------|--------|
| Bredd | 200 mm |
|-------|--------|

| | |
|--|----------------------|
| vikt | 5 kg |
| tillverkarens beteckning | M18JSRDAB+-0 |
| Längd | 400 mm |
| datautgång | USB-gränssnitt |
| Batterispänning | 18 V |
| höjd | 200 mm |
| Antal ingående batterier | 0 |
| IP-skyddsklass | IP 54 |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V |
| Produktslag | Radio |

Tillbehör

| | |
|--|----------------|
| Batteriladdare Typ M1218FC | 073840 M1218FC |
| Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18 | 073816 MB18 |
| Batteriladdare Typ M1218C | 073840 M1218C |