



LED industripannlampa, tillverkarens beteckning: ISEO3



Beställningsdata

Ordernummer	081477 ISEO3
GTIN	4029113560306
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Förstklassiga och kraftfulla LED-**industri**-pannlampor för professionell användning.

- **Vridbart huvud och steglös fokusfunktion.**
- **Utbytbart, tvättbart pannband.**

Mycket lätt och lättanvänd pannlampa med tre ljuslägen och extra, bländningsfri **röd LED-lampa med blinfunktion**. Spoltätt IP X6.

OBS!:

För produkterna i "i-serien" ger tillverkaren 24 månaders garanti endast vid onlineregistrering. <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> beskriver hur onlineregistreringen går till.

IP-skyddsklass: IP X6

IP-skyddsklass: IP X6

Ljusflöde steg 1: 100 lm

Ljusflöde steg 2: 15 lm

Brinntid steg 1: 10 h

Brinntid steg 2: 40 h

advanced Focus System (AFS): ja

Teknisk beskrivning

Belysningsbredd	30 - 100 m
Batterityp	Micro, AAA
Ljusflöde	15 - 100 lm

advanced Focus System (AFS)	ja
Energiförsörjning	Batteridrivnen
vikt	105 g
smart Light Technology (SLT)	ja
bältesväska ingår i leveransen	ja
tillverkarens beteckning	ISEO3
Antal ingående batterier	3
brinntid	10 - 40 h
Huvud-Ø	29 mm
Rapid Focus	ja
IP-skyddsklass	IP X6
ATEX-zon	ingen
kemisk struktur	Alkali-mangan
återuppladdningsbar	nej
Dimbar belysning	nej