



## Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 13 delar, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	630068 6
GTIN	4062406230173
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt DIN 3122/3123, **hylsor** enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M8.

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 9 st nr 631020 strl. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Förlängare: 2 st. nr 632420 strl. 50; 150

universalknut: 1 st nr 633520 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632090 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

Material: Kromvanadinstål

höjd: 47 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-13 mm

### Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-13 mm
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar

Antal delar	13
fyrkantfäste	1/4 tum
Material	Kromvanadinstål
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	257 mm
Bredd	149 mm
höjd	47 mm
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632420 150
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631020 8
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631020 5,5
Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633520 1/4
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631020 5
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631020 13
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631020 7
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4	632090 1/4
Cellplastinlägg för sortiment 630068	630324 630068
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631020 10
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631020 11
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632420 50
Systembox Typ 2	630323 2
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631020 6
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631020 4