



## Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 43 delar, Antal skruvmejslar: 43



### Beställningsdata

Ordernummer	630038 43
GTIN	4062406230166
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M2 – M20.

För insexskruvar med gänga M4 – M18.

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### leveransinnehåll:

1/4 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 11 st. nr 631020 strl 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2 tum hylsnyckelhylsor tolvkant: 13 st nr 642120 13 strl. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4 tum skruvdragarhylsor sexkant: vardera 3 st nr 631720 strl. 3; 4; 5

1/2 tum skruvdragarhylsor sexkant: 5 st. nr 643220 strl 6; 8; 10; 12; 14

1/4 tum T-handtag: 1 st liknande nr 633029

1/2 tum T-handtag: 1 st nr 641320 storlek 295

1/4 tum instickshandtag: 1 st nr 632840 storlek 1/4

1/4 tum förlängningar: 2 st. nr 632420 strl. 50; 150

1/2 tum förlängningar: 2 st. nr 641020 strl. 130; 255

Kardanknut 1/4 tum: 1 st nr 633520 storlek 1/4

Kardanknut 1/2 tum: 1 st nr 641620 storlek 1/2

1/4 tum spärrnyckel: 1 st nr 632090 storlek 1/4

1/2 tum spärrnyckel: 1 st nr 640190 storlek 1/2

Förvaring i: ABS-plastlåda

## Teknisk beskrivning

Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	13-32 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
fyrkantsfäste	1/4 tum
Antal delar	43
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-13 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-14 mm
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	507 mm
Bredd	227 mm
höjd	62 mm
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631020 4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631020 8
Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633520 1/4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631020 13
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631020 6
Cellplastinlägg för sortiment 630038	630324 630038
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631020 7
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643220 12
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631020 5

Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641020 255
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643220 8
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631020 11
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631020 4,5
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632420 150
Systembox Typ 5	630323 5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 4 mm	631720 4
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4	632090 1/4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631020 10
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631020 5,5
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641620 1/2
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643220 14
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643220 6
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643220 10
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640190 1/2
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 150	632840 150
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 5 mm	631720 5
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641020 130
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641320 295
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 3 mm	631720 3
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632420 50
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631020 9
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642120 16
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642120 24
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642120 15
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642120 22
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642120 13
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642120 27

12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642120 21
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642120 30
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642120 14
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642120 19
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642120 17
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 32 mm	642120 32
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642120 18