



## Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 17 delar, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	630168 6
GTIN	4062406230180
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M8.

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 12 st nr 631020 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-handtag: 1 st liknande nr 633029 storlek 116

Mejselhandtag: 1 st nr 632840 storlek 150

Förlängare: 1 st nr 632420 storlek 150

universalknut: 1 st nr 633520 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632090 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
Antal delar	17
fyrkantfäste	1/4 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-13 mm
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	257 mm
Bredd	149 mm
höjd	47 mm
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Instickshandtag 1/4 tum totallängd 150	632840 150
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631020 13
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631020 5,5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631020 8
Cellplastinlägg för sortiment 630168	630324 630168
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631020 11
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631020 12
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632420 150
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631020 5
Systembox Typ 2	630323 2
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631020 4
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4	632090 1/4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631020 6
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631020 4,5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631020 10
Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633520 1/4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631020 9
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631020 7