



Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 21 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	630268 6
GTIN	4062406230197
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M8 och för insexkruvar med gänga M4 – M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 12 st nr 631020 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

insexhylsor: 4 st nr 631720 storlek 3; 4; 5; 6

T-handtag: 1 st liknande nr 633029 storlek 116

Mejselhandtag: 1 st nr 632840 storlek 150

förlängningsstång: 1 st nr 632420 storlek 150

universalknut: 1 st nr 633520 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632090 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 47 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-13 mm

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-6 mm

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-13 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-6 mm
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	257 mm
Bredd	149 mm
höjd	47 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632420 150
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631020 8
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4	632090 1/4
Sexkantskrudragarhylsa 1/4 tum Kort sexkant 3 mm	631720 3
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631020 13
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631020 7
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631020 12
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631020 10
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 150	632840 150
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631020 11
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631020 4
Cellplastinlägg för sortiment 630268	630324 630268
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631020 6
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631020 9
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631020 5,5
Sexkantskrudragarhylsa 1/4 tum Kort sexkant 6 mm	631720 6

Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633520 1/4
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631020 4,5
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631020 5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Kort sexkant 4 mm	631720 4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Kort sexkant 5 mm	631720 5
Systembox Typ 2	630323 2