



Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 29 delar, Typ: 6



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 630368 6 |
| GTIN | 4062406230203 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M8 och för insexskruvar med gänga M4 – M8.

För Phillips-skruvar med gänga M2 – M6 och för spårskruvar med gänga M2,5 – M5.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 12 st nr 631020 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

insexhylsor: 4 st nr 631720 storlek 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, för Phillips: 3 st liknande nr 675200 storlek 1, 2; 3

Bits, C 6,3, för spår: 3 st liknande nr 675250 storlek 4; 5,5; 8

Bitsklinghållare: 1 st. nr 676800 strl 4/4

T-handtag: 1 st liknande nr 633029

Mejselhandtag: 1 st nr 632840 storlek 150

Förlängare: 1 st 75 mm

1 st nr 632420 strl. 150

universalknut: 1 st nr 633520 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632090 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| fyrkantsfäste | 1/4 tum |
| Drivprofil | Sexkantnyckel |
| Drivprofil | 6-kants hylsnyckel |
| Drivprofil | Spårskruvmejsel |
| Drivprofil | Skruvmejsel för Phillips |
| Antal delar | 29 |
| Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel | 4-13 mm |
| Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel | 3-6 mm |
| förpackning | ABS-plastlåda |
| Längd | 257 mm |
| Bredd | 149 mm |
| höjd | 47 mm |
| Produktslag | hylsnyckel |

Tillbehör

| | |
|---|---------------|
| Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 eggbredd 5,5 mm | 675250 5,5 |
| Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 eggbredd 8 mm | 675250 8 |
| bitshållare Typ 4/4 | 676800 4/4 |
| Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm | 632420 150 |
| Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm | 631020 11 |
| Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm | 675200 3/25 |
| Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm | 631020 10 |
| Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 eggbredd 4 mm | 675250 4 |
| Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm | 631020 8 |
| Instickshandtag 1/4 tum totallängd 150 | 632840 150 |
| Cellplastinlägg för sortiment 630368 | 630324 630368 |

| | |
|--|-------------|
| Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 13 mm | 631020 13 |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 5 mm | 631720 5 |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 4 mm | 631720 4 |
| Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4 | 632090 1/4 |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 6 mm | 631720 6 |
| Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 12 mm | 631020 12 |
| Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm | 631020 5 |
| Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4 | 633520 1/4 |
| Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm | 675200 2/25 |
| Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm | 631020 5,5 |
| Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm | 631020 4 |
| Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm | 631020 6 |
| Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm | 675200 1/25 |
| Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm | 631020 4,5 |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 3 mm | 631720 3 |
| Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm | 631020 7 |
| Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm | 631020 9 |
| T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm | 633029 116 |
| Systembox Typ 2 | 630323 2 |