



Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 42 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	630329 6
GTIN	4062406230722
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / -muttrar med gänga M2 – M8 och för insexskruvar med gänga M4 – M10.

För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2 – M6, spårskruvar med gänga M2 – M4 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M2,5 – M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 13 st nr 631020 strl. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bits C 6,3, för invändig sexkant: 4 st motsvarande nr 675240 strl. 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, för Phillips: 3 st motsvarande nr 675310 stl 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, för Pozidriv: 3 st motsvarande nr 675320 stl 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, för spår: 3 st motsvarande nr 675250 stl 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Bits, C 6,3, för invändiga TORX®: 7 st liknande nr 675340 storlek TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

T-handtag: 1 st liknande nr 633029 storlek 116

Mejselhandtag: 1 st nr 632840 storlek 150

Förlängare: 2 st nr 632420 storlek 50; 100

universalknut: 1 st nr 633520 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632090 storlek 1/4 med utstötare

Kopplingskraft E 6,3: 1 st liknande nr 675020 storlek 6,3K för 1/4 tum bits C 6,3
 fyrkantstapp: 1 st bitsskaft E 6,3 – fyrkant 1/4 tum
 bitshållare: 1 st nr 676800 1/4 tum fyrkant - bitsfäste 1/4 tum
 Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Spårskruvmejsel
fyrkantsfäste	1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-6 mm
Antal delar	41
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-14 mm
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	357 mm
Bredd	174 mm
höjd	47 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

bitshållare Typ 4/4	676800 4/4
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675310 1/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX8	675340 TX8
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631020 11

Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675310 3/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675310 2/25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 3 mm	675240 3
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX40	675340 TX40
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631020 4,5
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675320 1/25
Cellplastinlägg för sortiment 630329	630324 630329
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4	632090 1/4
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX25	675340 TX25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	675240 6
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631020 13
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 14 mm	631020 14
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631020 7
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631020 9
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX30	675340 TX30
Systembox Typ 2	630323 2
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 150	632840 150
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675320 3/25
Fyrkanttapp med kula Typ 2	650005 2
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631020 4
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675320 2/25
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631020 8
Förlängare, 1/4 tum totallängd 100 mm	632420 100
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 4 mm	675240 4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631020 10

Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632420 50
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631020 12
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631020 5,5
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX15	675340 TX15
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631020 5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631020 6
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX10	675340 TX10
Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633520 1/4
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	675240 5