



Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 19 delar, Typ: 12



Beställningsdata

Ordernummer	633918 12
GTIN	4062406230753
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med tolvkantshylsor.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M14.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 14 st strl. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-handtag: 1 st nr 635720

Förlängare: 2 st nr 635420 storlek 75; 240

universalknut: 1 st nr 636220

spärrskaft: 1 st nr 635090

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/8 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	8-22 mm
Antal delar	19
förpackning	ABS-plastlåda

Längd	357 mm
Bredd	174 mm
höjd	47 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635420 75
Systembox Typ 3	630323 3
Cellplastinlägg för sortiment 633918	630324 633918
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636220 3/8
T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635720 200
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ 3/8	635090 3/8