



## Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 19 delar, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	633918 6
GTIN	4062406230746
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med sexkanthylsor nr 637220.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M14.

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### leveransinnehåll:

Hylsor: 14 st strl. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-handtag: 1 st nr 635720

Förlängare: 2 st nr 635420 storlek 75; 240

universalknut: 1 st nr 636220

spärrskaft: 1 st nr 635090

Förvaring i: ABS-plastlåda

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
fyrkantstfäste	3/8 tum
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	8-22 mm

Antal delar	19
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	357 mm
Bredd	174 mm
höjd	47 mm
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635720 200
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636220 3/8
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635420 75
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ 3/8	635090 3/8
Cellplastinlägg för sortiment 633918	630324 633918
Systembox Typ 3	630323 3