

**Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare, Typ: 1/4****Beställningsdata**

Ordernummer	632090 1/4
GTIN	4062406230739
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.  
Med omställningsspak för höger- och vänstergång.

**Norm:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Passar till :**

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Antal tänder: 36

**Teknisk beskrivning**

fyrkantsfäste	1/4 tum
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
totallängd	125 mm
Antal tänder	36
Arbetsvinkel	10 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktslag

Spärrhuvud