



Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 16 delar, Typ: 12



Beställningsdata

Ordernummer	637718 12
GTIN	4062406230814
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med tolvkantshylsor nr 642120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 13 st strl. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 förlängningar: Nr 641020 storlek 130; 255

1 spärrskaft: Nr 640190

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
Antal delar	16
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	10-34 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
fyrkantfäste	1/2 tum

förpackning	ABS-plastlåda
Längd	407 mm
Bredd	227 mm
höjd	62 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Spärrskaf, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640190 1/2
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641020 255
Systembox Typ 4	630323 4
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641020 130
Cellplastinlägg för sortiment 637718	630324 637718