



## Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 23 delar, Typ: 12



### Beställningsdata

Ordernummer	637818 12
GTIN	4062406230838
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med tolvkantshylsor nr 642120.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### leveransinnehåll:

Hylsor: 17 st storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-handtag: 1 st 641320

Förlängare: 3 st nr 641020 storlek 75; 130; 255

universalknut: 1 st. nr 641620

spärrskaft: 1 st nr 640190

Förvaring i: ABS-plastlåda

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
fyrkantsfäste	1/2 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	10-34 mm

Antal delar	23
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	407 mm
Bredd	227 mm
höjd	62 mm
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641020 255
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640190 1/2
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641620 1/2
Systembox Typ 4	630323 4
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641020 75
Cellplastinlägg för sortiment 637818	630324 637818
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641020 130
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641320 295