



Sats med sexkants skruvdragarhylsor, 1/2 tum-fyrkant 10 delar, antal insatser: 10



Beställningsdata

Ordernummer	639408 10
GTIN	4062406230869
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;

Hylsor enligt DIN 3124.

In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För insexskruvar med gänga M5 – M27.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Skruvmejselhylsor

6-kant: 10 st nr 643220

storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	4-19 mm
Antal delar	10
fyrkantfäste	1/2 tum

Drivprofil	Sexkantnyckel
Längd	257 mm
Bredd	149 mm
höjd	47 mm
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643220 8
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643220 14
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643220 6
Systembox Typ 2	630323 2
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643220 10
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643220 12
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643220 4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 17 mm	643220 17
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 19 mm	643220 19
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 7 mm	643220 7
Cellplastinlägg för sortiment 639408	630324 639408
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643220 5