

HOLEX®**Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare, Typ: 3/8****Beställningsdata**

Ordernummer	635090 3/8
GTIN	4062406230784
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Med omställningsspak för höger- och vänstergång.

Norm:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantfäste: 3/8 tum

Antal tänder: 38

Teknisk beskrivning

fyrkantfäste	3/8 tum
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
totallängd	195 mm
Antal tänder	38
Arbetsvinkel	9,5 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktslag

Spärrhuvud