



Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 23 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	637818 6
GTIN	4062406230821
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med sexkanthylsor nr 642120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 17 st storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-handtag: 1 st 641320

Förlängare: 3 st nr 641020 storlek 75; 130; 255

universalknut: 1 st. nr 641620

spärrskaft: 1 st nr 640190

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Antal delar	23
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	10-34 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar

Nyckelvidder	metrisk
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	407 mm
Bredd	227 mm
höjd	62 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640190 1/2
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641320 295
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641020 130
Cellplastinlägg för sortiment 637818	630324 637818
Systembox Typ 4	630323 4
Systembox Typ 3	630323 3
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641020 75
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641620 1/2
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641020 255