



Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 33 delar, Typ: 12



Beställningsdata

Ordernummer	638018 12
GTIN	4062406230852
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Med tolvkantshylsor nr 642120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6–M22 och insexskruvar med gänga M5 – M18.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 19 st storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

insexhylsor: 8 st nr 643220 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-handtag: 1 st 641320 storlek 295

Förlängare: 3 st nr 641020 75; 125; 250

universalknut: 1 st nr 641620 storlek 1/2

spärrskaft: 1 st nr 640190 storlek 1/2

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Antal delar	33

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	8-34 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	4-14 mm
Nyckelvidder	metrisk
Längd	507 mm
Bredd	227 mm
höjd	62 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643220 10
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643220 5
Cellplastinlägg för sortiment 638018	630324 638018
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643220 6
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643220 8
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643220 12
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641320 295
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643220 14
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641620 1/2
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643220 4
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641020 75
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641020 130
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641020 255
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 7 mm	643220 7
Systembox Typ 5	630323 5
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640190 1/2