



Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 12 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	637668 6
GTIN	4062406230791
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M16.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 9 st nr 642220 strl. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 förlängningar: vardera 1 st nr 641020 strl. 130; 255

1 spärrskaft: Nr 640190

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 62 mm

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-24 mm

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Nyckelvidder	metrisk
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	10-24 mm
Antal delar	12
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	407 mm
Bredd	227 mm
höjd	62 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642220 24
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642220 18
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642220 13
Cellplastinlägg för sortiment 637668	630324 637668
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642220 10
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641020 255
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640190 1/2
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642220 21
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642220 22
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642220 19
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642220 16
Systembox Typ 4	630323 4
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641020 130
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642220 17