



## Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 16 delar, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	637718 6
GTIN	4062406230807
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med sexkanthylsor nr 642120.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### leveransinnehåll:

Hylsor: 13 st strl. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 förlängningar: Nr 641020 storlek 130; 255

1 spärrskaft: Nr 640190

Förvaring i: ABS-plastlåda

### Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Antal delar	16
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	10-34 mm
Nyckelvidder	metrisk

förpackning	ABS-plastlåda
Längd	407 mm
Bredd	227 mm
höjd	62 mm
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641020 130
Cellplastinlägg för sortiment 637718	630324 637718
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641020 255
Systembox Typ 3	630323 3
Systembox Typ 4	630323 4
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640190 1/2