



## Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 22 delar, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	638168 6
GTIN	4062406230845
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M20 samt för tändstift.

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 15 st nr 642220 storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Hylsor för tändstift: 2 st liknande nr 642450 storlek 16; 20,8

T-handtag: 1 st nr 641320 storlek 295

Förlängare: 2 st. nr 641020 strl. 130; 255

universalknut: 1 st nr 641620 storlek 1/2

spärrskaft: 1 st nr 640190 storlek 1/2

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 62 mm

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-30 mm

### Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
---------------	---------

Antal delar	22
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	10-30 mm
Nyckelvidder	metrisk
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	407 mm
Bredd	227 mm
höjd	62 mm
Produktslag	hylsnyckel

---

## Tillbehör

Cellplastinlägg för sortiment 638168	630324 638168
Systembox Typ 4	630323 4