



Hylsnyckelsortiment med långa hylsor, 1/4 tum fyrkant 35 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	630308 6
GTIN	4062406230890
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / -muttrar med gänga M2 – M8 och för insexskruvar med gänga M4 – M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor sexkant, långa: 12 st nr 631415 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

hylsor sexkant: 12 st nr 631020 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

insexhylsor: 6 st nr 631720 storlek 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

T-handtag: 1 st liknande nr 633029

Mejselhandtag: 1 st nr 632840 storlek 150

förlängningsstång: 1 st nr 632420 storlek 150

universalknut: 1 st nr 633520 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632090 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 47 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-13 mm

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 2,5-8 mm

Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-13 mm
fyrkantfäste	1/4 tum
Antal delar	35
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	2,5-8 mm
Nyckelvidder	metrisk
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	357 mm
Bredd	174 mm
höjd	47 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantskruvdragarylisa 1/4 tum Kort sexkant 6 mm	631720 6
Sexkantshylsa 1/4 tum Lång nyckelvidd 6 mm	631415 6
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631020 4,5
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631020 10
Sexkantshylsa 1/4 tum Lång nyckelvidd 5 mm	631415 5
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631020 7
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631020 9
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 150	632840 150
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631020 13
Systembox Typ 3	630323 3
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631020 5
Sexkantskruvdragarylisa 1/4 tum Kort sexkant 5 mm	631720 5

Sexkantshylsa 1/4 tum Lång nyckelvidd 10 mm	631415 10
Sexkantskrudragarhylsa 1/4 tum Kort sexkant 4 mm	631720 4
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4	632090 1/4
Sexkantskrudragarhylsa 1/4 tum Kort sexkant 8 mm	631720 8
Sexkantshylsa 1/4 tum Lång nyckelvidd 5,5 mm	631415 5,5
Sexkantshylsa 1/4 tum Lång nyckelvidd 13 mm	631415 13
Sexkantshylsa 1/4 tum Lång nyckelvidd 11 mm	631415 11
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631020 11
Sexkantskrudragarhylsa 1/4 tum Kort sexkant 3 mm	631720 3
Sexkantshylsa 1/4 tum Lång nyckelvidd 7 mm	631415 7
Cellplastinlägg för sortiment 630308	630324 630308
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631020 12
Sexkantshylsa 1/4 tum Lång nyckelvidd 12 mm	631415 12
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631020 5,5
Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633520 1/4
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631020 4
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631020 8
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632420 150
Sexkantshylsa 1/4 tum Lång nyckelvidd 9 mm	631415 9
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631020 6
Sexkantskrudragarhylsa 1/4 tum Kort sexkant 2,5 mm	631720 2,5
Sexkantshylsa 1/4 tum Lång nyckelvidd 8 mm	631415 8