



## Kombidorn Form A, BT 40 A = 100, Dorndiameter d1: 22mm



### Beställningsdata

Ordernummer	302917 22
GTIN	4062406229986
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade  
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut. Form A.

#### Användningsdata:

**Med kil** för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.

**Med medbringarring** för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

#### leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

#### Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

#### OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

### Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	22
utkragningenslängd A-mått	100 mm
Lös medbringarring nr 309870	22
Utvändig-Ø D	40 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	22 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	22
Spännhylsa D <sub>1</sub>	22 mm

fäste	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs